

Хроматографические колонки

C184172-1 - с краном

C184172C-1 – с краном и фильтром

C184172 – с краном, шлифом сверху


C184172C с краном, шлифом сверху и фильтром

F – с двумя шлифами, отводом и фильтром

C-1 Кран PTFE

СС-1 Кран PTFE, фильтр #2 (ПОР 100)

| Артикул Без / с фильтром | Диаметр ID, мм | Эффективная длина, мм |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------|
| C184172-1 C184172C-1 | 17 | 254 |
| C184173-1 C184173C-1 | 17 | 305 |
| C184263-1 C184263C-1 | 26 | 305 |
| C184264-1 C184264C-1 | 26 | 457 |
| C184323-1 C184323C-1 | 32 | 305 |
| C184324-1 C184324C-1 | 32 | 457 |
| C184463-1 C184463C-1 | 46 | 305 |
| C184464-1 C184464C-1 | 46 | 457 |
| C184465-1 C184465C-1 | 46 | 610 |



C Кран PTFE, шлиф

СС Кран PTFE, шлиф, фильтр #2 (ПОР100)

| Артикул Без / с фильтром | Диаметр ID, мм | Эффективная длина, мм | Муфта |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------|-------|
| C184172 C184172C | 17 | 254 | 14/23 |
| C184173 C184173C | 17 | 305 | 14/23 |
| C184263 C184263C | 26 | 305 | 24/29 |
| C184264 C184264C | 26 | 457 | 24/29 |
| C184323 C184323C | 32 | 305 | 29/32 |
| C184324 C184324C | 32 | 457 | 29/32 |
| C184463 C184463C | 46 | 305 | 29/32 |
| C184464 C184464C | 46 | 457 | 29/32 |
| C184465 C184465C | 46 | 610 | 29/32 |



F Кран PTFE, фильтром #2 (ПОР100), шлифами 29/32 сверху и снизу, с отводом под вакуум

| Артикул | Диаметр OD, мм | Эффективная длина, мм |
|----------|-------------------|--------------------------|
| F384030C | 40 | 300 |
| F386040C | 60 | 400 |

