

Хроматографические колонки

C-1 - с краном

СС-1 – с краном и фильтром

C – с краном, шлифом сверху



СС-2 с краном, шлифом сверху и фильтром

F – с двумя шлифами, отводом и фильтром

C-1 Кран PTFE

СС-1 Кран PTFE, фильтр #2 (ПОР 100)



Артикул Без / с фильтром	Диаметр ID, мм	Эффективная длина, мм
C184172-1 C184172C-1	17	254
C184173-1 C184173C-1	17	305
C184263-1 C184263C-1	26	305
C184264-1 C184264C-1	26	457
C184323-1 C184323C-1	32	305
C184324-1 C184324C-1	32	457
C184463-1 C184463C-1	46	305
C184464-1 C184464C-1	46	457
C184465-1 C184465C-1	46	610



C Кран PTFE, шлиф

СС Кран PTFE, шлиф, фильтр #2 (ПОР100)

Артикул Без / с фильтром	Диаметр ID, мм	Эффективная длина, мм	Муфта
C184172 C184172C	17	254	14/23
C184173 C184173C	17	305	14/23
C184263 C184263C	26	305	24/29
C184264 C184264C	26	457	24/29
C184323 C184323C	32	305	29/32
C184324 C184324C	32	457	29/32
C184463 C184463C	46	305	29/32
C184464 C184464C	46	457	29/32
C184465 C184465C	46	610	29/32



F Кран PTFE, фильтром #2 (ПОР100), шлифами 29/32 сверху и снизу, с отводом под вакуум

Артикул	Диаметр OD, мм	Эффективная длина, мм
F384030C	40	300
F386040C	60	400

